

POMPE DOUBLE



POMPE ASPIRATION P60 - POMPE REFOULEMENT P50

POMPE ASPIRATION		POMPE REFOULEMENT	
Cylindrée par tour	60 CC	Cylindrée par tour	50 CC
Vitesse de rotation	1398 tr/mn	Vitesse de rotation	1398 tr/mn
Température d'essai	22°C	Température d'essai	22°C
Viscosité à 40°C	68 Cst	Viscosité à 40°C	68 Cst
Hauteur d'aspiration	0,8 m	Hauteur d'aspiration	0,8 m
Ø tuyaux aspi/refoul	1"1/2	Ø tuyaux aspi/refoul	1"1/2
Débit à -0,22 bar	5500 L/h	Débit à -0,22 bar	4800 L/h
Débit à -0,6 bar	5050 L/h	Débit à -0,22 bar et 2 bars de pression	4700 L/h
Débit à -0,22 bar et 3 bars de pression	5500 L/h	Débit à -0,22 bar et 2 bars de pression	4600 L/h
Dépression maxi	-0,95 bar	Dépression maxi	-0,95 bar

